



Dopyt



## VIAC TÓNOVÉ MULTIFUNKČNÉ SIRÉNY SÉRIE AS

Série AS




874460313



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Druh montáže              | Nezávislý           |
| Farba tela                | Červená             |
| Frekvencia max            | 3100 Hz             |
| Frekvencia min            | 150 Hz              |
| Hladina zvuku max         | 127 dB              |
| Hmotnosť                  | 3500 g              |
| Menovitý prúd max         | 0,45 A              |
| Menovitý prúd min         | 0,45 A              |
| Napájacie napätie         | 230 V               |
| Napájacie napätie AC max. | 264 V AC            |
| Napájacie napätie AC min. | 207 V AC            |
| Ovládanie zvuku           | Áno                 |
| Počet tónov               | 63 ks               |
| Prevádzková teplota max.  | 60 °C               |
| Prevádzková teplota min.  | -30 °C              |
| Priemer                   | 228 mm              |
| Prierez vodičov           | 2,5 mm <sup>2</sup> |



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level

| Distance (m) | Sound pressure dB (A) |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1            | 65                    | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |     |
| 2            | 59                    | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92  | 94  | 96  | 98  | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 115 |
| 3            | 55                    | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88  | 90  | 92  | 94  | 96  | 98  | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 4            | 51                    | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84  | 86  | 88  | 90  | 92  | 94  | 96  | 98  | 100 | 102 | 104 | 106 |
| 5            | 48                    | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81  | 83  | 84  | 86  | 88  | 90  | 92  | 94  | 96  | 98  | 100 | 102 |
| 6            | 39                    | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72  | 74  | 75  | 77  | 79  | 80  | 82  | 84  | 86  | 88  | 90  | 92  |
| 8            | 35                    | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68  | 70  | 72  | 74  | 75  | 77  | 78  | 80  | 82  | 84  | 86  | 88  |
| 10           | 36                    | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68  | 70  | 72  | 74  | 75  | 77  | 78  | 80  | 82  | 84  | 86  | 88  |
| 100          | 40                    | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  | 84  | 86  |
| 200          | 39                    | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60  | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  |
| 500          | 38                    | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58  | 60  | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  |

The sound pressure decreases 6 dB when doubling the distance

